


E38795



Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Application

Version	pour capteurs de température EL = 83 mm	
Tenue en pression [bar]	25	

Données mécaniques

Poids [g]	70	
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 3/8 taraudage Ø 3 mm	
Raccord process	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,4 / -	
Longueur d'installation EL [mm]	38	
Longueur perçage BL [mm]	83	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--