


Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Application

Version	pour capteurs de température EL = 83 mm
Tenue en pression [bar]	25

Données mécaniques

Poids [g]	108,4
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 3/8 taraudage Ø 3 mm
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,4 / -
Longueur d'installation EL [mm]	50
Longueur perçage BL [mm]	83

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------