




## Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0010E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------------	-----	-------------------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

### Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




# E40051



## Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0010E05

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc