

E40059




Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0002E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC070

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E40059



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0002E05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|------|-------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| GY = | gris |
| WH = | blanc |