




## Raccord à souder pour capteurs de niveau

WELDING ADAPTER 50/D16



Application	
Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage	Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar]	0,5
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...80
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	394,5
Dimensions [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Matières	flasque: inox; Ecrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	Ø 16 mm
Raccord process	Raccord à souder Ø 50 mm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces