E60098

Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Application		
Version		moletée croisée
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	551,5
Diamètre intérieur	[mm]	10
Diamètre extérieur	[mm]	159,15
Matières		roue: aluminium; caractéristiques de surface: aluminium
Périmètre	[mm]	500
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces