


E60123



Connecteur à câbler


SSTGK120MKRFKSG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...125
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	44,8
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 52
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière écrou moleté		laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
soudure: ...1 mm²		

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique
Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



E60123



Connecteur à câbler

SSTGK120MKRFKSG

Raccordement

