


E70598



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL



Données électriques

Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4

Sorties

Technologie		AS-i
-------------	--	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	108,1
Matières		boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303)
Couple de serrage	[Nm]	< 1,65

Accessoires

Accessoires en option		terminaison pour câble plat:, E70413 Bouchon thermorétractable:, E70113
-----------------------	--	--

Remarques

Remarques		L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage		1 pièces

E70598




Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -