


## Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL



## Données électriques

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Classe de protection                           | III |
| Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4   |

## Sorties

|             |      |
|-------------|------|
| Technologie | AS-i |
|-------------|------|

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...75 |
| Indice de protection      | IP 67    |

## Données mécaniques

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Poids [g]              | 182,8                                     |
| Matières               | boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303) |
| Couple de serrage [Nm] | < 1,65                                    |

## Accessoires

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Accessoires en option | terminaison pour câble plat: E70413 |
|                       | Bouchon thermorétractable: E70113   |

## Remarques

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques         | L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.<br>Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité. |
| Unité d'emballage | 1 pièces                                                                                                                                                                     |



## Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



|      |        |
|------|--------|
| brun | AS-i + |
| bleu | AS-i - |