



Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques      |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
| Tension d'alimentation   | [V]  | 10...30 DC      |
| Conditions d'utilisation |      |                 |
| Température ambiante     | [°C] | -25...90        |
| Indice de protection     |      | IP 67           |
| Données mécaniques       |      |                 |
| Matières                 |      | TPU             |
| Matière du corps         |      | TPU             |
| Matière écrou moleté     |      | laiton, nickelé |
| Remarques                |      |                 |
| Unité d'emballage        |      | 1 pièces        |

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm





## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

