### Câble avec prise mâle

ASTGH040MS-0005A03



# Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives M12 x 1

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	1036 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-2590
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52
Matières		DA
		PA
Matière du corps		PA PA
Matière du corps  Matière écrou moleté		
		PA
Matière écrou moleté		PA

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



# E70121

## Câble avec prise mâle

ASTGH040MS-0005A03



### Raccordement

