

E70135




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11426

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune
------------	----------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E70135



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

