


E70176



Connecteur à câbler

SSTGB040ZDSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	9

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	49,3
Dimensions	[mm]	27 x 27 x 86
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		zamac

Remarques

Remarques	broche 4 avancée
Unité d'emballage	1 pièces

E70176



Connecteur à câbler


SSTGB040ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac



Raccordement

