


E70202



Câble de connexion

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...100

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 41,5

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



E70202




Câble de connexion

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

