


Traversée de mur

Wall passage stainless steel



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	8; (broche 1+3: 4 A; broche 2+4: 4 A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K

Données mécaniques


Poids	[g]	29,5
Matières		inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière du corps		inox (1.4305/303)
Couple de serrage	[Nm]	1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)



E73009



Traversée de mur

Wall passage stainless steel

Raccordement

