


E74801



Fibres optiques verre

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	3060
Longueur totale	[mm]	50000
Rayon de courbure minimum	[mm]	77
Disposition des fibres		⊙
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	0,05
Diamètre des fibres	[mm]	2 x 0,05
Diamètre extérieur	[mm]	6
Matière des fibres optiques		verre

E74801



Fibres optiques verre

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Matière de la gaine des fibres optiques	PU
Accessoires	
Fourniture	connecteur: 4 x ST, prêt à l'emploi
Remarques	
Remarques	form supplied: coiled
Unité d'emballage	1 pièces