

# E74300



## Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 m Process ye



### Application

Version	pour utilisation de la technique de clipsage
Application	industrie agroalimentaire

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; (Tension de crête 300 V)
----------------------------	--

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...105
---------------------------	-----------

### Données mécaniques

Poids [g]	6745
-----------	------

### Remarques

Remarques	100 m form supplied: coiled
Unité d'emballage	100 m

### Raccordement électrique

Câble: 100 m, mélange TPE-PVC, jaune; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>