




Prise vampire AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Application		
Version		AS-i
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	97,4
Matières		boîtier Partie supérieure: PUR; boîtier embase: PA 6.6; vis: inox (1.4305/303)
Remarques		
Remarques		L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage		1 pièces




Prise vampire AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -