




Tag RFID

ID-TAG/86 x 54 /04



Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	860...960
Taille mémoire	[bit]	192
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		Impinj Monza 4QT
Code produit électronique (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-35...50
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	49,1
Dimensions	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Matières		boîtier: PVC

Remarques

Unité d'emballage		10 pièces
-------------------	--	-----------

Données supplémentaires

distance de lecture (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5