


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Température de fonctionnement (active)	[°C]	-25...85
--	------	----------

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	0,125
Taille mémoire	[bit]	363
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-25...180

Données mécaniques

Poids	[g]	23
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 20
Matières		PU

Remarques

Remarques	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Unité d'emballage	1 pièces