




Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	15...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	1
Courant de sortie total	[A]	1

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	86,8
Dimensions	[mm]	17 x 30 x 85,4



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Matières	PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps	PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Raccordement



EBC044



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

