




Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	15...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	2
Courant de sortie total [A]	2
Sorties	
Technologie	PNP
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Température ambiante en mouvement [°C]	-5...60
Indice de protection	IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)

Données mécaniques

Poids [g]	128,5
Matières	PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps	PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	8
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires


Accessoires en option	Bouchon: M8, E73005
-----------------------	---------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm






Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

