




Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

15...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Classe de protection

III

Courant de sortie par module / emplacement [A]

2

Courant de sortie total [A]

2

Sorties

Technologie

PNP



Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)

Données mécaniques		
Poids	[g]	150,5
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		10
Type connecteur		M8

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	10 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires	
Accessoires en option	Bouchon: M8, E73005

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



EBC139



Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Raccordement

