EBF012

Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Application			
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone		oui	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Classe de protection		III	
Courant de sortie total	[A]	3	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...65 °C	
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / homologations			
Homologation UL		alimentation en tension	Class 2
		Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques			
Poids	[g]	28,7	
Matières		boîtier: PA gris; Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM	
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

EBF012

Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Raccordement électrique

, PUR; non inflammable (CEI 60332-2, UL: FT2)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm