




Détecteur inductif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM0058
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	15
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Classe de protection		I
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	5,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	5,5
Courant de sortie minimum	[mA]	5,5
Courant résiduel max.	[mA]	1,7 (140 V AC/DC)



Détecteur inductif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	450
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	450
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	25
Fréquence de commutation DC	[Hz]	100
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Portée	[mm]	15
Portée réelle Sr	[mm]	15 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...12,1

Exactitude / déviations

Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier		rectangulaire
Type de montage		encastrable
Matières		PBT; face active: PPE

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, rouge
	court-circuit	1 x LED, vert/rouge clignotant en alternance

Remarques

Remarques		5 possibilités d'orientation de la zone active
Unité d'emballage		1 pièces



Détecteur inductif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A

