MK5045

Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-BPKG/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Face active

CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	37 x 30 x 27
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé

MK5045

Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-BPKG/5M

Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Sensibilité magnétique	[mT]	3	
Vitesse de passage	[m/s]	< 5	
Exactitude / déviations			
Hystérésis	[mm]	1	
Répétabilité	[mm]	0,1	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...75	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques			
Face active		frontal	
Type de vérin		vérins à corps profilé	
Dimensions	[mm]	37 x 30 x 27	
Matières		aluminium; plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir