MK5050

Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1,5
Répétabilité	[mm]	0,2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75

MK5050

Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/5M

Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques		
Face active	frontal	
Type de vérin	vérins à rainure en T	
Dimensions [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Matières	PA 12-GF30	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir