


MK5143



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 excentrique de fixation
- 2 Face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	30

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique	[mT]	2,8
------------------------	------	-----



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Vitesse de passage	[m/s]	> 10
--------------------	-------	------

Exactitude / déviations

Hystérésis	[mm]	< 1,5
Répétabilité	[mm]	< 0,2

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Type de montage	encastrable
Type de montage	excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5
Type de vérin	vérins à rainure en T
Dimensions	[mm] 25 x 5 x 6,5
Matières	boîtier: PA; excentrique de fixation: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	accessoire de mémorisation: 1
	clip de fixation pour câble: 1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR; irradié

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Raccordement

