




## Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O8H214

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

### Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Durée de vie typique	[h]	75000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25

### Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	50
Fréquence de commutation DC	[Hz]	800
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

# OH5016



## Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

Zone de détection		
Portée	[mm]	2...50; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	3,5
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 0,6

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2

Données mécaniques		
Poids	[g]	15,2
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières		ABS
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	zone non sûre	1 x LED, jaune clignote

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PVC

Connecteur: 1 x M8; codage: A





## Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

### Raccordement

