OI0014

Amplificateur pour fibres optiques

OIF-FBOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OI0013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		boîtier fileté
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		non
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	4
Courant résiduel max.	[mA]	12
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	15
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non

OI0014

Amplificateur pour fibres optiques

OIF-FBOW

Zone de détection			
Portée	[m]	< 0,3	
Portée	[mm]	< 70	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		boîtier fileté	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Désignation du filetage		M30 x 1,5	
Matières		PPO modifié; PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
		tournevis	
Remarques			
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.	
		éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
		obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement



Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide