

OI3510



Système réflexion directe

OIT-FBOW/LS

Portée réglable oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...60

Indice de protection IP 65

Tests / homologations

CEM EN 60947-5-2
EN 55011 classe B

Données mécaniques

Poids [g] 145,149

Boîtier boîtier fileté

Dimensions [mm] M30 x 1,5

Désignation du filetage M30 x 1,5

Matières PBT; PPO modifié

Matière lentille PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune

Accessoires


Fourniture écrous de fixation: 2
tournevis

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



Raccordement

