


## Amplificateur pour fibres optiques

OOF-FNKG/M12/KL4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 fixation sur rail DIN

### Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

### Application

Caractéristique spécifique	Sortie de contrôle
----------------------------	--------------------

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...36 DC
Consommation [mA]	50; ((24 V))
Consommation de puissance max. [VA]	1,2
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	630

### Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)



## Amplificateur pour fibres optiques

OOF-FNKG/M12/KL4

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Sortie de contrôle		oui
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1500
Remarque sur la fréquence de commutation	[Hz]	typique
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Temporisation	[s]	0,001...0,1
<b>Zone de détection</b>		
Portée	[m]	< 3,8; (Barrage photoélectrique)
Portée	[mm]	0...300; (Système réflexion directe)
Portée réglable		oui
<b>Logiciel / programmation</b>		
Possibilités de paramétrage		réglage automatique et manuel du point de commutation; fonctions logiques AND / OR; deuxième point de commutation
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Indice de protection		IP 65
<b>Tests / homologations</b>		
CEM	EN 60947-5-2 EN 55011	classe B
<b>Données mécaniques</b>		
Poids	[g]	0,496
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	79,9 x 79,4 x 70,7
Nombre de voies		4
Raccordement des fibres optiques		FE-11 / FT-11
Matières		boîtier: ABS; fenêtre afficheur: PMMA; fenêtre LED: SEPS; capot: zamac recouvert de plastique (PA)
<b>Afficheurs / éléments de service</b>		
Indication		afficheur LCD entièrement graphique, rotation de l'affichage à 180° possible sélection langue (allemand, anglais, français)
	état de commutation	4 x LED, jaune
Verrou électronique		oui
<b>Accessoires</b>		
Fourniture		rail: 1 x 68 mm, EN 60715



## Amplificateur pour fibres optiques


OO5-FNKG/M12/KL4

### Remarques


Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



### Raccordement



- 4: Out 1
- 2: Out 2
- 5: Out 3
- 6: Out 4

7      Sortie de contrôle