




Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA210

Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément



Application	
Application	matériel IT pour le fonctionnement de moneo
	Mise à disposition de la capacité mémoire et de la puissance de calcul requises
	logiciel moneo pré-installé
	mise en service facile sans expertise informatique
Description du contenu	y compris l'Appliance Management System (AMS) (système de gestion d'appareils) pour la configuration et la maintenance
Compatibilité	utilisation indépendante de l'infrastructure informatique
	intégration dans la structure du réseau informatique possible à tout moment
Connectivité	interface pour capteur et réseau informatique
Maintenance et support	fonctions de mise à jour, backup et support via Appliance Management System



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA210

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Puissance absorbée	[W]	21; (maximum: 47)
Sorties		
Nombre des sorties vidéo		2; (DisplayPort)
Logiciel / programmation		
Langue		anglais
Licences contenues		appliance management system (AMS)
Remarque sur la licence		lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Système d'exploitation		Debian Linux 10
Exigences du système		
Navigateur web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Interfaces		
Interface de communication		Ethernet; USB
Nombre des interfaces Ethernet		2; (Gbit)
Nombre des interfaces USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Température de stockage	[°C]	-20...60
Humidité relative de l'air max.	[%]	95; (40 °C sans condensation)
Indice de protection		IP 40
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	1269,2
Dimensions	[mm]	35 x 105 x 150
Matériel		
Processeur		Intel Atom E3940 Quad Core
Puce TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Mémoire de travail		8 GB
Mémoire de masse		256 GB SSD
Remarques		
Remarques		Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Unité d'emballage		1 pièces