




AS-Interface automatiseringsset voor pneumatische aandrijvingen

Added Value package AS-i T5



- 1 Anschaltung T5
- 2 Puck afstandhouder schroeven
- 3 magneetventiel
- 4 Voorbedrade verbindingkabel voor een magneetventiel
- 5 FK-Abgriff

Producteigenschappen

Uitgangsfunctie	PNP
Schakelafstand [mm]	4

Elektrische eigenschappen

Max. stroomopname uit AS-i [mA]	160
Voedingsspanning AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" volgens cULus)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
--------------------------	---

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	PNP

Bereik

Schakelafstand [mm]	4
---------------------	---

AS-i parameters

AS-i versie	2.1
AS-i profiel	S-7.A.E
AS-i I/O configuratie [hex]	7

**AS-Interface automatiseringsset voor pneumatische aandrijvingen**

Added Value package AS-i T5

AS-i ID-code [hex]

A.E

Mechanische eigenschappen


Gewicht [g]	900,95
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afstand tussen schroefgaten [mm]	130
Ashoogte klepaandrijving [mm]	30

Toebehoren

Leveringsomvang	dubbelsensor met actuator aansluiting: 1, AC2316
	Schakelnok: 1, E17328
	magneetventiel: 1, Bürkert 428623
	geluiddemper: 2, 780780N
	Vlakkabelaftakking: 1, E75471
	Verbindingskabel: 1, E10845

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting**Elektrische aansluiting - bus****Uitgangen**

3	externe spanning -
4	schakeluitgang 1 +

Elektrische aansluiting - stekker**Aansluiting****Aansluiting**

1	AS-i +
3	AS-i -