


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1333

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 seriële interface RS232C



Toepassingsgebied

Applicatie mini-controller voor signaalverwerking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Potentiaalscheiding	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering AS-i

Interfaces

Communicatie interface RS232

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D
Toepassingstype	Programmering

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...70



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	95
Beschermklasse	IP 20

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
--------------------------	---------------------------------

AS-i parameters

AS-i master profiel	M1
AS-i certificaat	22502

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Materialen	aluminium

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 5 x

Aansluiting

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE