




AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1318

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Programmeerpoort RS232C
- 2 DeviceNet-interface



Toepassingsgebied

Applicatie Toepasbaar als mini-controller en gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Potentiaalscheiding	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering AS-i

Interfaces

Communicatie interface RS232

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D
Toepassingstype	Programming



AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20
AS-i parameters		
AS-i master profiel		M1
AS-i certificaat		22504
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		aluminium
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functiecontrole	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen: 5 x		
Aansluiting		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE