


AS-Interface stroomvoorziening

PowerSupply 230VAC 2,8A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1256

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	110 / 230; (omschakelbaar)
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	88...132 / 184...264
Uitgangsspanning DC	[V]	29,5...31,6
Max. opstarttijd	[ms]	42
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	2,8
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Externe afzekering		> 6 A
Zekering	[A]	2,5; (niet toegankelijk)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Geïntegreerde data-ontkoppeling		ja

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Parallelschakeling van de uitgangen mogelijk	nee



AS-Interface stroomvoorziening

PowerSupply 230VAC 2,8A

Serieschakeling van de uitgangen mogelijk	nee
---	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...60
Beschermklasse	IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i parameters

AS-i certificaat	15901
------------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	aluminium
------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	LED, groen
----------	---------	------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

aansluitklemmen: ...2,5 mm²

Aansluiting

