


AS-Interface stroomvoorziening

AS-i Ltd.Power Source Class2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1256

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	110 / 230; (omschakelbaar)
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	85...132 / 184...264
Uitgangsspanning DC	[V]	29,5...31,6
Beschermklasse		I
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	3,2
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Geïntegreerde data-ontkoppeling		ja

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja



AS-Interface stroomvoorziening

AS-i Ltd.Power Source Class2

Parallelschakeling van de uitgangen mogelijk	nee
--	-----

Serieschakeling van de uitgangen mogelijk	nee
---	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...70
---------------------------	--------

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanische eigenschappen

Materialen	aluminium
------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	LED, groen
----------	---------	------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 1.5...6 mm²

Aansluiting

