


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Applicatie	decentrale besturing
------------	----------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Isolatie waarde [V]	500
Stroomopname [mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	10
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Aantal AS-i masters	1
Potentiaalscheiding	ja

Interfaces

Communicatie interface	RS232
RS232	
Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud
Stekkertype	RJ11
Toepassingstype	Programmering



AS-Interface PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden
-----------------------------	-----------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20

AS-i parameters

AS-i versie	2.1
AS-i profiel	M3
AS-i certificaat	61101

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	507,2
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	86 x 131 x 107
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	1 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
		grafisch LCD-display

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting

