


AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

decentrale besturing

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Isolatiewaarde	[V]	500
Stroomopname	[mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		2
Potentiaalscheiding		ja

Interfaces

Communicatie interface

RS232

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud
Stekkertype	RJ11
Toepassingstype	Programmering



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden
-----------------------------	-----------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20

AS-i parameters

AS-i versie	2.1
AS-i master profiel	M3
AS-i certificaat	61102

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	517,4
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	86 x 131 x 107
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	2 x LED, rood
		3 x LED, groen
		3 x LED, geel
		grafisch LCD-display

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting

