


AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1331

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

decentrale besturing; CANopen-Gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	10
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Aantal AS-i masters	1

Interfaces

Communicatie interface	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Aantal CAN-interfaces	1
Protocol	CANopen



AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Toepassingstype		gegevensoverdracht	
RS232			
Aantal RS232-interfaces		1	
Transmissiesnelheid		9600...115200 Baud	
Stekkertype		RJ11	
Toepassingstype		Programmering	
Opmerking over de interface		galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60	
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95	
Beschermklasse		IP 20	
AS-i parameters			
AS-i versie		2.1	
AS-i master profiel		M3	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	functie	3 x LED, rood	
		2 x LED, groen	
		2 x LED, geel	
		grafisch LCD-display	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Aansluiting			

