




AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Applicatie	decentrale besturing; Profibus-DP Gateway	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Isolatiewaarde	[V]	500
Stroomopname	[mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		1
Potentiaalscheiding		ja
Interfaces		
Communicatie interface	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Transmissiestandaard	EN 50170	
Transmissiesnelheid	12 MBaud	



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Protocol		Profibus DP	
Toepassingstype		gegevensoverdracht	
Opmerking over de interface		diagnose functie	
RS232			
Aantal RS232-interfaces		1	
Transmissiesnelheid		9600...115200 Baud	
Stekkertype		RJ11	
Toepassingstype		Programmering	
Opmerking over de interface		galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60	
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95	
Beschermklasse		IP 20	
AS-i parameters			
AS-i versie		2.1	
AS-i master profiel		M3	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	86 x 131 x 107	
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	2 x LED, rood
			2 x LED, groen
			2 x LED, geel
			grafisch LCD-display
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Aansluiting			

