


AS-Interface EtherCAT Gateway met PLC

ControllerE M4 1Mstr ECAT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1433

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 EtherCAT-interfaces
2 seriële interface RS232C



Toepassingsgebied

Applicatie	decentrale besturing; EtherCAT-Gateway
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	< 400
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		1

Interfaces

Communicatie interface	RS232; Ethernet
------------------------	-----------------

Ethernet - EtherCAT

Protocol	EtherCAT
----------	----------



AS-Interface EtherCAT Gateway met PLC

ControllerE M4 1Mstr ECAT

Toepassingstype		gegevensoverdracht	
RS232			
Aantal RS232-interfaces		1	
Transmissiesnelheid		9600...115200 Baud	
Stekkertype		RJ11	
Toepassingstype		Programmering	
Opmerking over de interface		galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	0...60
Opslagtemperatuur		[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 20	
AS-i parameters			
AS-i versie		2.11; 3.0	
AS-i master profiel		M4	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht		[g]	552,4
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Afmetingen		[mm]	131 x 107 x 86
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	3 x LED, rood
			4 x LED, groen
			2 x LED, geel
			grafisch LCD-display
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Aansluiting			

