

AC2450




AS-Interface module CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2457

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 AS-i voeding
- 2 aardingsveer



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 242
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	4; (2 x 2)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5



AS-Interface module CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parameters

AS-i profiel	S-0.1				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	1			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pin	4	2	4	2

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i vlakkabel direct aansluitbaar
Materialen	PUR

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A

