


AS-Interface module CompactLine

CompactLine 8DI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5210

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 AS-i voeding
- 2 fixering infrarood adapter
- 3 aardingsveer



Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Max. stroomopname uit AS-i [mA] 250

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 8

Ingangen

Aantal digitale ingangen 8; (2 x Slave)

Ingangsverdeling digitale ingangen PNP

Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i

Industriële voedingen [V] 20...30; (bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus)



AS-Interface module CompactLine

CompactLine 8DI M12

Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200; (voor iedere slave)
Ingangsstroom high	[mA]	6...10
Ingangsstroom low	[mA]	0...2
Schakelniveau High	[V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i profiel	S-0.1.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	1.E			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i vlakkabel direct aansluitbaar
Afmetingen	[mm] 60 x 152 x 24,4
Materialen	PUR

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Connector: M12