


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2

Ingangen

Industriële voedingen	[V]	20...30
-----------------------	-----	---------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	100,4
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen	
Materialen	PBT	

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
2	externe spanning -
3	AS-i -
4	externe spanning +