


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5202

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 fixering infrarood adapter
2 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	150
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,1; (totale stroom voor beide uitgangen en voedingsspanning via AS-i: 100 mA)
Watchdog geïntegreerd	ja

Ingangen

Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	21...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	AS-i
Stroombelasting per uitgang [mA]	100
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i versie	2.1				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i profiel	S-7.A.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7			
AS-i ID-code	[hex]	A.E			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pin	4	2	4	2
	Uitgang	1	2	-	-
	bus	I-1/2	I-3/4	-	-
	pin	2	2	-	-

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	107,4
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen	PBT

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden: I-1/2, I-3/4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
	Verpakkingseenheid
	1 stuk

AS-Interface module ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Elektrische aansluiting


contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Aansluiting

I-1/2



I-3/4



Connector: M12