


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5203

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	50
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 3
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Aantal digitale uitgangen	3
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i profiel		S-8.A.E
AS-i I/O configuratie [hex]		8
AS-i ID-code [hex]		A.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		108,6
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen	
Materialen		PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Module ondervoet
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:		
Connector: M12; codering: A		
		
1	Uitgangen	
2	niet in gebruik	
3	niet in gebruik	
4	externe spanning AUX -	
5	schakeluitgang +	
	niet in gebruik	