




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Tag label houder  
2 fixering infrarood adapter



| Toepassingsgebied                                  |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Applicatie                                         | veldmontage                              |
| Elektrische eigenschappen                          |                                          |
| Voedingsspanning [V]                               | 26,5...31,6 DC                           |
| Max. stroomopname uit AS-i [mA]                    | 157                                      |
| Ompoolbeveiligd                                    | ja                                       |
| Extra voeding [V]                                  | 24...30 DC; (AUX)                        |
| Extra voeding                                      | optioneel                                |
| Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 550; (AUX)                               |
| In- / uitgangen                                    |                                          |
| Aantal in- en uitgangen                            | Aantal analoge uitgangen: 4              |
| Ingangen                                           |                                          |
| Nauwkeurigheid analoge ingang [%]                  | 0,5                                      |
| Uitgangen                                          |                                          |
| Aantal analoge uitgangen                           | 4; (aansluiting van 2-draads-actuatoren) |
| Analoge uitgangsstroom [mA]                        | 0...20                                   |
| Max. belasting [ $\Omega$ ]                        | 600                                      |
| Resolutie analoge uitgang                          | 16 (1 bit = 1 $\mu$ A)                   |
| Actuatorvoeding van de uitgangen                   | AS-i / AUX                               |



## AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

| Omgevingsvariabelen                         |                 |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur                        | [°C]            | 0...70                                 |
| Opslagtemperatuur                           | [°C]            | -20...85                               |
| Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid | [%]             | 90; (niet condenserend)                |
| Max. hoogte boven NAP                       | [m]             | 2000                                   |
| Beschermklasse                              |                 | IP 67                                  |
| Toelatingen / testen                        |                 |                                        |
| EMC                                         | EN 50295        |                                        |
|                                             | EN 61000-6-4    | : 2001                                 |
|                                             | EN 61000-6-2    | : 2001                                 |
| MTTF                                        | [jaren]         | 135                                    |
| AS-i parameters                             |                 |                                        |
| AS-i adressering                            |                 | adresseerbus; IR-adressering mogelijk  |
| AS-i aaster profiel                         |                 | M3; M4                                 |
| AS-i profiel                                |                 | S-7.3.6                                |
| AS-i I/O configuratie                       | [hex]           | 7                                      |
| AS-i ID-code                                | [hex]           | 3.6                                    |
| Mechanische eigenschappen                   |                 |                                        |
| Gewicht                                     | [g]             | 224,65                                 |
| Wijze van montage                           |                 | AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet |
| Materialen                                  |                 | PBT                                    |
| Aandraaimoment                              | [Nm]            | 0,6...0,8                              |
| Aanwijzen / bedienelementen                 |                 |                                        |
| Weergave                                    | analoog signaal | LED, geel kanalen AO1...AO4            |
|                                             | in bedrijf      | LED, groen AS-i, AUX                   |
|                                             | fouten          | LED, rood                              |
| Elektrische aansluiting                     |                 |                                        |
| Module aansluiting                          |                 | Vlakkabels                             |
| Toebehoren                                  |                 |                                        |
| Toebehoren (optioneel)                      |                 | Module ondervoet                       |
| Opmerkingen                                 |                 |                                        |
| Verpakkingseenheid                          |                 | 1 stuk                                 |




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | AO+ analoge uitgang    |
| 2 | n.c.                   |
| 3 | AO- analoge uitgang 0V |
| 4 | n.c.                   |
| 5 | functionele aarde      |