




AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
Meetbereik [°C]	-200...850

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 90

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	1
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja
Resolutie analoge ingang	16 / 0,1 °C

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Meet- / instelbereik

Meetbereik [°C]	-200...850
-----------------	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...70
---------------------------	--------



AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-7.1
AS-i I/O configuratie [hex]	7
AS-i ID-code [hex]	1

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Materialen	PA (polyamide); PVC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
----------	------------	------------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	LCD display:, E70206
------------------------	----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting

